

Link do produktu: <https://www.sklep.aqua-trend.pl/dysza-zasysanego-powietrza-at-d3-przeznaczona-do-pomp-jebaojecod-ac6500-ac8000-dc7000-dc9000-p-1358.html>



Dysza zasysanego powietrza AT-D3 przeznaczona do pomp JEBAO/JECOD AC6500, AC8000, DC7000, DC9000

| | |
|----------------|-------------------|
| Cena | 79,00 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Kod producenta | AT0050 |
| Producent | Aqua-Trend |

Opis produktu

Dysza zasysanego powietrza przeznaczona do odpieniaczy białek.

Dysze zasysanego powietrza serii AT-D opracowane specjalnie do współpracy z pompami Jebao/Jecod gwarantują maksymalne wykorzystanie potencjału pompy i uzyskanie możliwie dużej efektywności odpieniania.

AT-D1 Dysza przeznaczona do pomp: AC2500, DC3000, DC4000

AT-D2 Dysza przeznaczona do pomp: AC3500, DC5000

AT-D3 Dysza przeznaczona do pomp: AC6500, AC8000, DC7000, DC9000

| | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--------------------|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | Wirnik/Dysza/Pompa | DCP3000 | DCP5000 | DCP8000 | DCP10000 | MDC2000 | MDC3500 | MDC5000 | MDC8000 |
|  | 1200 | × | × | × | × | × | × | × | × |
|  | 2000 | × | × | × | × | × | × | × | × |
|  | 5000-6000 | × | ✓ | × | × | × | × | ✓ | × |
|  | 8000-12000 | × | × | ✓ | ✓ | × | × | × | ✓ |
|  | DT1 | × | × | × | × | × | ✓ | × | × |
|  | DT2 | × | × | × | × | × | × | × | × |
|  | DT3 | × | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
|  | Nakładka mała | ✓ | × | × | × | × | ✓ | × | × |
|  | Nakładka duża | × | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | ✓ | ✓ |

| | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|
| | Wirnik/Dysza/Pompa | DCS2000 | DCS3000 | DCS4000 | DCS5000 | DCS7000 | DCS9000 | DCS12000 | AC3500 | AC5000 | AC6500 | AC8000 | AC10000 | AC12000 |
|  | 1200 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
|  | 2000 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
|  | 5000-6000 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
|  | 8000-12000 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
|  | DT1 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
|  | DT2 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
|  | DT3 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | Nakładka mała | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
|  | Nakładka duża | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |